



Maillet anti-rebond avec embouts en nylon Manche en Hickory, Ø tête du maillet: 60mm



Données de commande

N° commande	754700 60
GTIN	7610733003495
Classe d'article	73B

Description

Exécution:

Pièce centrale robuste en acier avec tenons et fixation pour les têtes. Têtes en nylon résistant à l'usure (dureté moyenne).

Avec manche en Hickory.

Anti-rebond grâce aux billes dans le corps du marteau. En frappant avec le marteau, les billes sont projetées vers le bas et empêchent tout rebondissement.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Embouts de rechange, voir 754720 et 754730.

Manche en Hickory de rechange, voir 754840.

Description technique

Longueur tête avec embouts	120 mm
Poids	1,47 kg
Matériau boîtier	Acier
Matériau manche	Bois Hickory
Ø tête du maillet	60 mm
Longueur manche	360 mm

Longueur totale	420 mm
Matériau insert	Nylon, blanc
anti-rebond	oui
Type de produit	Marteaux

Accessoires

Embout de rechange, nylonconvexe Ø tête du maillet 60 mm	754730 60
Embout de rechange, nylonplat Ø tête du maillet 60 mm	754720 60
Manche de marteau en hickory avec coin Pour Ø tête 60 mm	754840 60