



## Maillet anti-rebond avec embouts en nylon Manche en Hickory, Ø tête du maillet: 22mm



### Données de commande

N° commande	754700 22
GTIN	7610733003433
Classe d'article	73B

### Description

#### Exécution:

Pièce centrale robuste en acier avec tenons et fixation pour les têtes. Têtes en nylon résistant à l'usure (dureté moyenne).

Avec manche en Hickory.

**Anti-rebond** grâce aux billes dans le corps du marteau. En frappant avec le marteau, les billes sont projetées vers le bas et empêchent tout rebondissement.

#### Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

#### Pièce(s) de rechange:

Embouts de rechange, voir 754720 et 754730.

Manche en Hickory de rechange, voir 754840.

### Description technique

Longueur tête avec embouts	75 mm
Longueur manche	250 mm
Longueur totale	270 mm
Matériau boîtier	Acier
Ø tête du maillet	22 mm
Matériau manche	Bois Hickory

Poids	0,167 kg
Matériau insert	Nylon, blanc
anti-rebond	oui
Type de produit	Marteaux

## Accessoires

Manche de marteau en hickory avec coin Pour Ø tête 22 mm	754840 22
Embout de rechange, nylonconvexe Ø tête du maillet 22 mm	754730 22
Embout de rechange, nylonplat Ø tête du maillet 22 mm	754720 22