

Garant**Jeu de 4 pinces de précision pour circlips pour circlips extérieurs, Nombre de pinces: 4****Données de commande**

N° commande	700147 4
GTIN	4045197553539
Classe d'article	71A

Description**Exécution:**

Poignées et articulation forgées, pointes en acier spécial, travaillées avec une précision particulière; emmanchées dans le corps de la pince. Pince noire, tête polie, branches revêtues de plastique.

Articulation avec **ressort d'ouverture intégré**.

Avantage(s):

Pointes rapportées, haute résistance en utilisation prolongée, durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure par rapport à des pointes forgées.

Norme:

DIN 5254 B – für Außensicherungsringe.

Livraison:

1 pince pour circlips de chaque 719870 réf. A01; A11; A21; A31.

Utilisation pinces pour circlips: Bague extérieure coudée

Pour Ø circlips extérieurs: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm

Ø pointes: 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm

Longueur totale max.: 130; 130; 175; 220 mm

Description technique

Pour Ø circlips extérieurs	3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Nombre de pinces	4
Ø pointes	0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
Longueur totale max.	130; 130; 175; 220 mm
Utilisation pinces pour circlips	Bague extérieure coudée
Norme	DIN 5254 B
Type de produit	Sicherungsringzange

Accessoires

Pince pour circlips de précision Type A21	719870 A21
Pince pour circlips de précision Type A11	719870 A11
Pince pour circlips de précision Type A01	719870 A01
Pince pour circlips de précision Type A31	719870 A31