

**Pince universelle à forte démultiplication, polie, Longueur totale: 225mm****Données de commande**

N° commande	700440 225
GTIN	4003773013198
Classe d'article	73F

Description**Exécution:**

Capacité de coupe élevée pour un minimum d'efforts. Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 63 HRC), convenant également pour cordes à piano.

Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.

Description technique

Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	2,5 mm
Longueur totale	225 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	3 mm
Norme	DIN ISO 5746
Poignée	avec revêtement en plastique
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 63 HRC)
Matériau	Acier à outils spécial
Surface	noire et brunie à froid, tête polie
Anti-déflagrant	non
Type de produit	Pince multifonction

