

HOLEX**Pince universelle à forte démultiplication, non revêtue, Longueur totale: 180mm****Données de commande**

N° commande	700450 180
GTIN	4045197283511
Classe d'article	72B

Description**Exécution:**

Capacité de coupe élevée pour un minimum d'efforts. Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 63 HRC), convenant également pour cordes à piano. Pince non revêtue, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.

Description technique

Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	2 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	2,5 mm
Longueur totale	180 mm
Norme	DIN ISO 5746
Poignée	Gaine bimatière
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 63 HRC)
Matériau	Acier à outils spécial
Surface	non revêtue

Anti-déflagrant	non
Type de produit	Pince multifonction