



Eclairage annulaire High-Power avec commande par segments, Ø éclairage annulaire: 66mm



Données de commande

N° commande	492225 66
GTIN	2050002067424
Classe d'article	49K

Description

Exécution:

Eclairage annulaire à LED avec contrôleur intégré pour une utilisation conviviale – unité de commande séparée inutile. Commande ergonomique et intuitive pour gauchers et droitiers. 2 distances de travail réglables (45 – 130 mm et 80 – 300 mm). Eclairage homogène. Commande individuelle des segments. Fonction mémoire pour les paramètres favoris. Possibilité d'intégration dans un environnement ESD.

Avantage(s):

- **Plusieurs distances de travail réglables**
- **Unité de commande externe inutile**
- **Commande par segments flexible et intelligente**

Livraison:

Avec adaptateur Ø 66 mm sur 58 mm, bloc d'alimentation international (100 – 240 V), clé pour 6 pans creux.

Accessoire(s):

Diffuseur, filtre de polarisation, adaptateur pour objectifs

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Ø éclairage annulaire	66 mm

Hauteur éclairage annulaire	31 mm
Largeur éclairage annulaire	128 mm
Longueur éclairage annulaire	107 mm
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Plafonnier pour instruments de mesure