

Garant
Jeu de 4 pinces de précision pour circlips pour circlips intérieurs, Nombre de pinces: 4

Données de commande

N° commande	700137 4
GTIN	4045197553522
Classe d'article	71A

Description
Exécution:

Poignées et articulation forgées, pointes en acier spécial, travaillées avec une précision particulière; emmanchées dans le corps de la pince. Pince noire, tête polie, branches revêtues de plastique.

Avantage(s):

Pointes rapportées, haute résistance en utilisation prolongée, durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure par rapport à des pointes forgées.

Norme:

DIN 5256 D – für Innensicherungsringe.

Livraison:

1 pince pour circlips de chaque 719770 réf. J11; J21; J31; J41.

Utilisation pinces pour circlips: Bague intérieure coudée

Pour Ø circlips intérieurs: 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Ø pointes: 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm

Longueur totale max.: 130; 170; 210; 305 mm

Description technique

Ø pointes	1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
-----------	-------------------------

Longueur totale max.	130; 170; 210; 305 mm
Nombre de pinces	4
Pour Ø circlips intérieurs	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
Utilisation pinces pour circlips	Bague intérieure coudée
Norme	DIN 5256 D
Type de produit	Sicherungsringzange

Accessoires

Pince pour circlips de précision Type J11	719770 J11
Pince pour circlips de précision Type J21	719770 J21
Pince pour circlips de précision Type J41	719770 J41
Pince pour circlips de précision Type J31	719770 J31