

**Clé mâle coudée 6 pans phosphaté, 6 pans: 2,5mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 626038 2,5    |
| GTIN             | 4045197921321 |
| Classe d'article | 62C           |

**Description****Exécution:**

Corps coudé; suivant DIN 911 / DIN ISO 2936. Acier au chrome-vanadium, surfaces frontales usinées planes et chanfreinées.

Surface phosphatée.

**Remarque(s):**

Clés mâles coudées HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (626039 et 626042).

**Description technique**

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Hexagonal             | 2,5 mm                 |
| Longueur branche      | 58,5×20,5 mm           |
| Surface               | phosphaté au manganèse |
| Profil d'entraînement | Tournevis hexagonal    |
| Type de produit       | Tournevis              |

**Accessoires**

627255 9

Support en plastique pour clés mâles coudées 6 pans  
Nombre de logements 9

---