



Clé mâle coudée 6 pans phosphaté, 6 pans: 5mm



Données de commande

N° commande	626038 5
GTIN	4045197921352
Classe d'article	62C

Description

Exécution:

Corps coudé; suivant DIN 911 / DIN ISO 2936. Acier au chrome-vanadium, surfaces frontales usinées planes et chanfreinées.

Surface phosphatée.

Remarque(s):

Clés mâles coudées HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (626039 et 626042).

Description technique

Longueur branche	85×33 mm
Hexagonal	5 mm
Surface	phosphaté au manganèse
Profil d'entraînement	Tournevis hexagonal
Type de produit	Tournevis

Accessoires

627255 9

Support en plastique pour clés mâles coudées 6 pans
Nombre de logements 9
