

**Clé mâle coudée 6 pans phosphaté, 6 pans: 24mm****Données de commande**

N° commande	626038 24
GTIN	4045197921475
Classe d'article	62C

Description**Exécution:**

Corps coudé; suivant DIN 911 / DIN ISO 2936. Acier au chrome-vanadium, surfaces frontales usinées planes et chanfreinées.

Surface phosphatée.

Remarque(s):

Clés mâles coudées HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (626039 et 626042).

Description technique

Surface	phosphaté au manganèse
Longueur branche	248x114 mm
Hexagonal	24 mm
Profil d'entraînement	Tournevis hexagonal
Type de produit	Tournevis