

**Clé mâle coudée 6 pans phosphaté, 6 pans: 4mm****Données de commande**

N° commande	626038 4
GTIN	4045197921345
Classe d'article	62C

Description**Exécution:**

Corps coudé; suivant DIN 911 / DIN ISO 2936. Acier au chrome-vanadium, surfaces frontales usinées planes et chanfreinées.

Surface phosphatée.

Remarque(s):

Clés mâles coudées HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (626039 et 626042).

Description technique

Longueur branche	74×29 mm
Surface	phosphaté au manganèse
Hexagonal	4 mm
Profil d'entraînement	Tournevis hexagonal
Type de produit	Tournevis

Accessoires

627255 9

Support en plastique pour clés mâles coudées 6 pans
Nombre de logements 9
