

**Clé mâle coudée 6 pans, longue phosphaté, 6 pans: 7mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 626125 7 |
| GTIN | 4045197922021 |
| Classe d'article | 62C |

Description**Exécution:**

Corps coudé suivant DIN ISO 2936 L, surfaces frontales usinées planes et chanfreinées. Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace).

Surface phosphatée au manganèse.

Remarque(s):

Clés mâles coudées HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (626108 et 626128).

Description technique

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Longueur branche | 197×41 mm |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium |
| Profil d'entraînement | Tournevis hexagonal |
| Exécution longue | oui |
| Type de produit | Tournevis |