



Tige avec aimant / raccord rapide, Corps 6 pans: 6,3R



Données de commande

N° commande	675020 6,3R
GTIN	4013288104045
Classe d'article	63H

Description

Exécution:

Deux parties, donc tige et embout distincts. En cas d'usure, seul l'embout doit donc être changé. Queue d'accouplement "**Rapidaptor**" avec **raccord rapide** automatique et aimant pour embouts C 6,3 et E 6,3 (l'aimant maintient la vis). La douille à aimant annulaire, flottante et libre, maintient de manière sûre même les vis longues et lourdes (uniquement pour embouts C 6,3).

- **Logements pour embouts C 6,3 et E 6,3.**
- **L'embout s'enclenche en position ouverte. Lors de l'introduction d'un embout, il se verrouille automatiquement.**
- **Même les embouts les plus petits peuvent être retirés aisément, étant donné qu'ils sont décollés de l'aimant.**

Changement plus rapide des embouts, toujours à une seule main.

Remarque(s):

Adaptateur à course libre Rapidaptor disponible dans notre eShop (675035 réf. 6,3F).

Description technique

Longueur totale	57 mm
Corps 6 pans	6,3 mm
6 pans creux	D 6,3 (1/4 pouce)
Entraînement côté machine	E 6,3 (1/4 pouce)
Référence fabricant	887/4 RR
Compatible machines	oui

Type de produit

Porte-embouts