



Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion, Taille empreinte cruciforme / Longueur totale: 2/25mm



Données de commande

N° commande	675220 2/25
GTIN	4013288014818
Classe d'article	63H

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000 – 675050.

Avec zone de torsion, **tenace**. La zone de torsion réduit les pics de force lors du serrage. En conséquence, le profil de vissage est préservé et dure plus longtemps (sauf réf. TX40).

Utilisation:

Pour vis cruciformes Phillips DIN 3128 ou DIN ISO 2351-2.

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, **tenace**.

Description technique

Longueur totale	25 mm
Taille empreinte cruciforme	2
Queue à six pans pour embouts	C 6,3
Référence fabricant	855/1 TZ PZ
Norme	DIN ISO 1173
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Codage couleur	oui

Type de produit

Outil à embout