



PrecisionBit pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3, Taille empreinte cruciforme / Longueur totale: 2/25mm



Données de commande

N° commande	675285 2/25
GTIN	7610733211357
Classe d'article	63E

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000 – 675050.

Elasticité et ténacité importantes pour une dureté supérieure et une longue durée de vie. Pointes d'entraînement très précises pour un positionnement parfait dans la vis et «Anti-Cam-Out». Le revêtement Nano fait simultanément office de **codage couleur** et de **protection antirouille** attrayante.

Utilisation:

Pour vis cruciformes Phillips DIN 3128 ou DIN ISO 2351-2.

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Acier spécial à haute résistance présentant une dureté maximale et une résistance importante.

Description technique

Longueur totale	25 mm
Taille empreinte cruciforme	2
Queue à six pans pour embouts	C 6,3
Référence fabricant	PrecisionBits
Norme	DIN ISO 1173
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv

Type de produit

Outil à embout