

Garant
Mini-fraise carbure monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 12 mm

Données de commande

N° commande	202261 12
GTIN	4045197922571
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

Queue similaire à **DIN 6535 HB**.

Faites des économies sur les frais de réaffûtage:

il est en effet plus économique d'utiliser des mini-fraises carbure monobloc jusqu'à l'usure et de les jeter que de les réaffûter.

Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.

Tolérance Ø nominal: e8

Nombre de dents Z: 3

Angle d'hélice: 30 degré

Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Queue: DIN 6535 HB avec h6

Nombre de dents Z: 3

Longueur de coupe L_c : 15 mm

Longueur totale L: 60 mm

Ø queue D_s : 12 mm

Type de queue: HB

Largeur du chanfrein de bec à 45°: 0,1 mm

Description technique

Angle d'hélice	30 degré
Type de queue	HB
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,1 mm
Longueur totale L	60 mm

Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,1 mm
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Nombre de dents Z	3
Ø dents D_c	12 mm
Longueur de coupe L_c	15 mm
Ø queue D_s	12 mm
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,07 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Tolérance Ø nominal	e8
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	AlCrN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à queue cylindrique