

ejendals

Paire de gants Tegera® 8802 Infinity, Taille des gants: 11



Données de commande

N° commande	094365 11
GTIN	7340118318837
Classe d'article	04R

Description

Exécution:

Gants multi-usages de la nouvelle série Infinity présentant **une excellente sensibilité** et une bonne capacité de préhension. Avec paume résistante à l'huile et à la graisse. Résiste à une **chaleur par contact jusqu'à 100 °C**.

Tegera® 8802 Infinity. Gants de montage robustes à double revêtement en nitrile et mousse nitrile avec PU à base d'eau, adaptés aux environnements de travail légèrement huileux et humides.

Norme:

EN 407

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Tricot technologique: 18G

Couleur: noir / jaune

Description technique

Taille des gants	11
------------------	----

Série	Tegera®
Type de gants	Gants multi-usages
Catégorie de protection	Catégorie II
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Contenu	6
Propriété des gants	Certification pour le contact alimentaire
Propriété des gants	Sans DMF
EN 388:2016	4121X
EN 407	X1XXXX
Matériau support	Nylon
Revêtement	Mousse nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Couleur	noir / jaune
Tricot technologique	18G
Chaleur de contact jusqu'à	100 °C
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages