

## ejendals

### Paire de gants Tegera® 8802 Infinity, Taille des gants: 7



#### Données de commande

N° commande	094365 7
GTIN	7340118318851
Classe d'article	04R

#### Description

**Exécution:**

**Gants multi-usages** de la nouvelle série Infinity présentant **une excellente sensibilité** et une bonne capacité de préhension. Avec paume résistante à l'huile et à la graisse. Résiste à une **chaleur par contact jusqu'à 100 °C**.

Tegera® 8802 Infinity. Gants de montage robustes à double revêtement en nitrile et mousse nitrile avec PU à base d'eau, adaptés aux environnements de travail légèrement huileux et humides.

**Norme:**

EN 407

EN 388; EN 420

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Tricot technologique: 18G

Couleur: noir / jaune

#### Description technique

Série	Tegera®
-------	---------

Taille des gants	7
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Contenu	6
Propriété des gants	Certification pour le contact alimentaire
Propriété des gants	Sans DMF
EN 388:2016	4121X
EN 407	X1XXXX
Matériau support	Nylon
Revêtement	Mousse nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Couleur	noir / jaune
Tricot technologique	18G
Chaleur de contact jusqu'à	100 °C
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages