

Garant**Adaptateur à changement rapide ER25, d=42,5, Ø serrage: 12mm****Données de commande**

N° commande	319285 12
GTIN	4045197922809
Classe d'article	31V

Description**Exécution:****Systèmes à changement rapide pour barres d'alésage.**

L'adaptateur à changement rapide se visse directement dans la douille de serrage cylindrique ou le porte-outils VDI à l'aide de l'écrou de serrage.

Utilisation:

Pour l'usinage intérieur avec des barres d'alésage.

Adapté(s) pour:

Barres d'alésage avec 1, 2 ou 3 méplats de serrage.

Livraison:

Bouchons filetés pour canaux d'arrosage et écrou borgne.

Remarque(s):

Préréglage par ex. à l'aide du banc de préréglage GARANT 354760 VG1 ou 355010 VGBASIC avec réducteur 354773 (douille 313291 réf. 25 avec réducteur supplémentaire 319426; 319428 chacun dans la réf. 40/32).

Description technique

Attribut des noms de produit	d=42,5
Type de produit	Adaptateur à changement rapide

