

**Garant****Adaptateur à changement rapide ER32, d=42,5, Ø serrage: 12mm****Données de commande**

N° commande	319286 12
GTIN	4045197922847
Classe d'article	31V

**Description****Exécution:****Systemes à changement rapide pour barres d'alésage.**

L'adaptateur à changement rapide se visse directement dans la douille de serrage cylindrique ou le porte-outils VDI à l'aide de l'écrou de serrage.

**Utilisation:**

Pour l'usinage intérieur avec des barres d'alésage.

**Adapté(s) pour:**

Barres d'alésage avec 1, 2 ou 3 méplats de serrage.

**Livraison:**

Bouchons filetés pour canaux d'arrosage et écrou borgne.

**Remarque(s):**

Préréglage par ex. à l'aide du banc de préréglage GARANT 354760 VG1 ou 355010 VGBASIC avec réducteur 354773 (douille 313291 réf. 25 avec réducteur supplémentaire 319426; 319428 chacun dans la réf. 40/32).

**Description technique**

Attribut des noms de produit	d=42,5
Type de produit	Adaptateur à changement rapide

