

Garant**Douille de serrage cylindrique, Pince de serrage ER: 25****Données de commande**

N° commande	319291 25
GTIN	4045197922892
Classe d'article	31V

Description**Exécution:****Systemes à changement rapide pour barres d'alésage.**

Montage dans un porte-barres d'alésage standard ou un porte-forets à plaquettes via le diamètre extérieur.

Utilisation:

Pour l'usinage intérieur avec des barres d'alésage.

Livraison:

Avec écrou de serrage à filetage extérieur.

Remarque(s):

Préréglage par ex. à l'aide du banc de préréglage GARANT 354760 VG1 ou 355010 VGBASIC avec réducteur 354773 (douille 313291 réf. 25 avec réducteur supplémentaire 319426; 319428 chacun dans la réf. 40/32).

Serrage direct de pinces ER également possible.

Description technique

Ø d ₁	32 mm
Adapté pour	319285
Filetage M	M32×1,5

Ø support de base d ₂	41,5 mm
l ₂ avec adaptateur interchangeable	49,5 mm
l ₂ avec pince de serrage ER	21 mm
Type de produit	Douille de serrage