

**Pince universelle, non revêtue, Longueur totale: 160mm****Données de commande**

N° commande	701520 160
GTIN	4045197282583
Classe d'article	72B

Description**Exécution:**

Mâchoires de prise crantées. Taillants trempés par induction (env. 60 HRC).
Pince non revêtue, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier à outils spécial.

Description technique

Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	2 mm
Longueur totale	160 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à Ø	3,1 mm
Norme	DIN ISO 5746
Propriété des mors	cranté
Poignée	avec revêtement en plastique
Matériau	Acier à outils spécial
Surface	non revêtue
Anti-déflagrant	non
Type de produit	Pince multifonction

