



Disque visible à lamelles SLTR Control, (ZA) pour l'acier et l'INOX, Ø 125 mm, Grain: 40



Données de commande

N° commande	565446 40
GTIN	4027497579389
Classe d'article	53L

Description

Exécution:

Disque à lamelles avec **champ de vision** permettant de voir la pièce à usiner. Garnissage très dense et bonne durée de vie.

Utilisation:

Idéal pour la finition.

Description technique

Grain	40
Forme	En oblique avec lamelles en saillie
Ø disque	125 mm
Ø alésage	22,23 mm
Abrasifs	Zirconium (ZA)
Abréviation de l'abrasif	ZA

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Ponçage de révision	oui
Optimisé pour le matériau	INOX
Optimisé pour le matériau	Acier
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		