


Maillet anti-rebond avec manche en fibres de verre, Ø tête du maillet: 60 mm

Données de commande

N° commande	755000 60
GTIN	4030618303015
Classe d'article	73W

Description
Exécution:

Pièce centrale robuste en acier, avec embouts interchangeable en nylon de haute qualité, résistant à l'usure. **Anti-rebond** grâce aux billes d'acier dans le corps du marteau.

Manche incassable en fibres de verre «**Ultratec**».

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Embout en nylon de rechange, voir 754910.

Longueur tête avec embouts: 145 mm

Longueur totale: 390 mm

Poids: 1,625 kg

Description technique

Poids	1,625 kg
Longueur totale	390 mm
Ø tête du maillet	60 mm
Longueur tête avec embouts	145 mm
Matériau manche	Manche trimatière
Série	SUPERCRAFT®
Matériau insert	Nylon, blanc, dur
Référence fabricant	SUPERCRAFT

Surface	Revêtement de peinture en poudre
anti-rebond	oui
Type de produit	Marteaux

Accessoires

Embout de rechange, en nylon Ø tête du maillet 60 mm	754910 60
--	-----------