



## Maillet anti-rebond avec embouts en nylon Manche en Superglas, Ø tête du maillet: 27mm



### Données de commande

N° commande	754800 27
GTIN	7610733087075
Classe d'article	73B

### Description

#### Exécution:

Pièce centrale robuste en acier avec tenons et fixation pour les têtes. Têtes en nylon résistant à l'usure (dureté moyenne).

Avec manche incassable en fibres de verre SUPERGLAS, poignée en plastique noir.

**Anti-rebond** grâce aux billes dans le corps du marteau. En frappant avec le marteau, les billes sont projetées vers le bas et empêchent tout rebondissement.

#### Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

#### Pièce(s) de rechange:

Embouts de rechange, voir 754720 et 754730.

### Description technique

Longueur totale	290 mm
Poids	0,33 kg
Matériau manche	Fibres de verre
Longueur tête avec embouts	90 mm
Ø tête du maillet	27 mm
Longueur manche	265 mm
Matériau boîtier	Acier

Série	PB 303
Matériau insert	Nylon, blanc
anti-rebond	oui
Type de produit	Marteaux

---

## Accessoires

Embout de rechange, nylonplat Ø tête du maillet 27 mm	754720 27
Embout de rechange, nylonconvexe Ø tête du maillet 27 mm	754730 27