

**Pince multiprise cannelée, chromée, avec gaine, Longueur totale: 250 mm****Données de commande**

N° commande	705200 250
GTIN	4003773043836
Classe d'article	73F

Description**Exécution:**

La pression de serrage n'agit que sur la **charnière cannelée** à réglages multiples, donc aucun glissement ni usure de la vis. Dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Autoserrantes sur les tubes et écrous. Avec mâchoires de prise crantées, de type serre-tube, trempées par induction.

Pince chromée, branches avec gaine multimatériau.

Norme:**DIN ISO 8976****Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, forgé.

Capacité de serrage pour six-pans: 36 mm

Serrage pour tubes: 1.5/16 pouce

Description technique

Longueur totale	250 mm
Serrage pour tubes	1.5/16 pouce
Capacité de serrage pour six-pans	36 mm
Poignée	Gaine multimatériau
Surface	chromée
Norme	DIN ISO 8976
Anti-déflagrant	non

Dispositif de protection contre le coincement	oui
Type de produit	Clé à tube et pince multiprise