



Maillet anti-rebond avec embouts en nylon Manche en Superglas, Ø tête du maillet: 32mm



Données de commande

N° commande	754800 32
GTIN	7610733087082
Classe d'article	73B

Description

Exécution:

Pièce centrale robuste en acier avec tenons et fixation pour les têtes. Têtes en nylon résistant à l'usure (dureté moyenne).

Avec manche incassable en fibres de verre SUPERGLAS, poignée en plastique noir.

Anti-rebond grâce aux billes dans le corps du marteau. En frappant avec le marteau, les billes sont projetées vers le bas et empêchent tout rebondissement.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Embouts de rechange, voir 754720 et 754730.

Description technique

Longueur totale	320 mm
Ø tête du maillet	32 mm
Matériau manche	Fibres de verre
Poids	0,499 kg
Longueur tête avec embouts	100 mm
Matériau boîtier	Acier
Longueur manche	285 mm

Série	PB 303
Matériau insert	Nylon, blanc
anti-rebond	oui
Type de produit	Marteaux

Accessoires

Embout de rechange, nylonconvexe Ø tête du maillet 32 mm	754730 32
Embout de rechange, nylonplat Ø tête du maillet 32 mm	754720 32