

**Pince universelle vanadium, non revêtue, Longueur totale: 180mm****Données de commande**

N° commande	703000 180
GTIN	4045197166005
Classe d'article	72B

**Description****Exécution:**

Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 64 HRC), convenant également aux cordes à piano.

Pince non revêtue, branches revêtues de plastique.

**Norme:**

**DIN ISO 5746**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, forgé par matriçage.

**Description technique**

Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	1,8 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	2,2 mm
Longueur totale	180 mm
Norme	DIN ISO 5746
Propriété des mors	intérieur cranté
Poignée	avec revêtement en plastique
Procédé de fabrication	Tranchants trempés par induction (env. 64 HRC), corps de pince forgé par matriçage
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	non revêtue

Anti-déflasant	non
Type de produit	Pince multifonction