

**Pince multiprise Alligator® brunie, Longueur totale: 250mm****Données de commande**

N° commande	705500 250
GTIN	4003773022992
Classe d'article	73F

**Description****Exécution:**

**Charnière entrepassée** (= guidage double) et dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Trempées par induction. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes sur les tubes et écrous. Réglage par crans d'arrêt sur plusieurs positions. Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.

**Norme:**

**DIN ISO 8976**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, forgé par matriçage.

**Description technique**

Longueur totale	250 mm
Serrage pour tubes	2 pouce
Capacité de serrage pour six-pans	46 mm
Poignée	avec revêtement en plastique
Référence fabricant	Alligator
Surface	noire et brunie à froid
Norme	DIN ISO 8976
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Anti-déflagrant	non

Autoserrage	oui
Dispositif de protection contre le coincement	oui
Type de produit	Clé à tube et pince multiprise