

Garant**Pince universelle vanadium, chromée isolée suivant VDE, Longueur totale: 160mm**

Données de commande

N° commande	701710 160
GTIN	4045197501400
Classe d'article	71B

Description

Exécution:

Acier au chrome-vanadium. Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 64 HRC), convenant également pour cordes à piano. **Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.**

Pinces chromées, branches à gaine multicomposant, surface en **Haptoprene** ergonomique.

Norme:**DIN ISO 5746**

Description technique

Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	1,5 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	2 mm
Longueur totale	160 mm
Propriété électrostatique	VDE 1000 V
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Norme	DIN ISO 5746
Propriété des mors	cranté
Poignée	Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	chromée
Anti-déflagrant	non
Type de produit	Pince multifonction