



Pince universelle à forte démultiplication, chromée isolée suivant VDE, Longueur totale: 200mm



Données de commande

N° commande	701900 200
GTIN	4003773010029
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Capacité de coupe élevée pour un minimum d'efforts. Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 63 HRC), convenant également pour cordes à piano. Isolation suivant **DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201** pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V. Pince chromée, branches avec gaine multimatériau.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.

Description technique

Longueur totale	200 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	2,2 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	2,8 mm
Norme	DIN ISO 5746
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée	Gaine à plusieurs composants
Matériau	Acier à outils spécial
Surface	chromée

Anti-déflagrant	non
Type de produit	Pince multifonction