

**Meuleuse d'angle compacte, Type: 7222076****Données de commande**

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 077111 7222076 |
| GTIN | 4014586883120 |
| Classe d'article | 03F |

Description**Exécution:****FEIN – Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm.**

- Moteur robuste et puissant pour usage quotidien.
- Protection élevée de l'utilisateur grâce à la surveillance anti-rebond, à la protection anti-redémarrage et à la poignée antivibrations.
- Capacité de surcharge élevée grâce au refroidissement motorisé direct, tête pivotante par pas de 90° (position optimale de l'interrupteur en fonction de l'application).
- Changement rapide sans outil de l'abrasif grâce à l'écrou à serrage rapide.

Livraison:

Poignée, capot de protection, écrou de serrage, clé.

Référence fabricant: WSG 17-125 P

Puissance absorbée: 1700 W

Vitesse de rotation max.: 11 000 min⁻¹

Ø disque max.: 125 mm

Prof. de tronçonnage max.: 33 mm

Poids: 2,3 kg

Description technique

| | |
|-----------------------|--------|
| Dispositif homme-mort | non |
| Poids | 2,3 kg |

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Prof. de tronçonnage max. | 33 mm |
| Vitesse de rotation max. | 11 000 min ⁻¹ |
| Puissance absorbée | 1700 W |
| Verrouillage anti-redémarrage | oui |
| Vibrations maximales suivant EN | 5 m/s ² |
| Ø disque max. | 125 mm |
| Référence fabricant | WSG 17-125 P |
| Particularité | Modèle court |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur |
| Type de produit | Meuleuses d'angle |