

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Plaquette: 4/S4mm**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 268717 4/S4   |
| GTIN             | 4045197923714 |
| Classe d'article | 21V           |

**Description technique**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Jeu de vis pour plaquettes               | 269028 10                       |
| Hauteur de serrage L <sub>2</sub>        | 3,58 mm                         |
| Plaquette adaptée                        | CDCT S4010.                     |
| Longueur de col L <sub>1</sub>           | 12 mm                           |
| Taille plaquette                         | 4 mm                            |
| Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>      | 4,57 mm                         |
| Déport L <sub>3</sub>                    | 2,41 mm                         |
| Longueur totale L                        | 65 mm                           |
| Code ISO porte-outils                    | A04X SCLDR/LS4                  |
| Angle d'attaque κ                        | 97 degré                        |
| Ø queue D <sub>s</sub>                   | 4 mm                            |
| Norme                                    | Norme usine                     |
| Type d'utilisation                       | à droite                        |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D                             |
| Arrosage interne                         | oui                             |
| Utilisation                              | Tournage longitudinal intérieur |
| Type de produit                          | Barre d'alésage                 |

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX6

674248 TX6

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 200 cNm

659957 200