

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Plaquette: 5/S4mm**

**Données de commande**

N° commande	268717 5/S4
GTIN	4045197923721
Classe d'article	21V

**Description technique**

Longueur totale L	65 mm
Déport L <sub>3</sub>	2,95 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	15 mm
Plaquette adaptée	CDCT S4010.
Taille plaquette	4 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	4,6 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	5,78 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 10
Angle d'attaque κ	95 degré
Code ISO porte-outils	A05X SCLDR/LS4
Ø queue D <sub>s</sub>	5 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX6

674248 TX6

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 200 cNm

659957 200