

Garant
Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Plaquette: 6/S4mm

Données de commande

N° commande	268717 6/S4
GTIN	4045197923738
Classe d'article	21V

Description technique

Plaquette adaptée	CDCT S4010.
Angle d'attaque κ	95 degré
Code ISO porte-outils	A06X SCLDR/LS4
Hauteur de serrage L_2	5,54 mm
Longueur totale L	65 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 10
Déport L_3	3,73 mm
Taille plaquette	4 mm
Longueur de col L_1	18 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	6,92 mm
Ø queue D_s	6 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX6

674248 TX6

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 200 cNm

659957 200