

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Plaquette: 4/S4mm****Données de commande**

N° commande	268718 4/S4
GTIN	4045197923752
Classe d'article	21V

Description technique

Code ISO porte-outils	A04X SCLDR/LS4
Longueur de col L ₁	12 mm
Déport L ₃	2,41 mm
Plaquette adaptée	CDCT S4010.
Ø pré-perçage min. D _{min}	4,57 mm
Hauteur de serrage L ₂	3,58 mm
Angle d'attaque κ	97 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 10
Taille plaquette	4 mm
Longueur totale L	65 mm
Ø queue D _s	4 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX6

674248 TX6

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 200 cNm

659957 200