

Garant
Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Plaquette: 5/S4mm

Données de commande

N° commande	268718 5/S4
GTIN	4045197923769
Classe d'article	21V

Description technique

Longueur de col L_1	15 mm
Taille plaquette	4 mm
Déport L_3	2,95 mm
Hauteur de serrage L_2	4,6 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 10
Code ISO porte-outils	A05X SCLDR/LS4
Plaquette adaptée	CDCT S4010.
Ø pré-perçage min. D_{min}	5,78 mm
Longueur totale L	65 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_5	5 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX6

674248 TX6

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 200 cNm

659957 200