

Garant
Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Plaquette: 8/S4mm

Données de commande

N° commande	268717 8/54
GTIN	4045197923745
Classe d'article	21V

Description technique

Longueur de col L_1	24 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Déport L_3	4,7 mm
Plaquette adaptée	CDCT S4010.
Code ISO porte-outils	A08X SCLDR/LS4
Jeu de vis pour plaquettes	269028 10
Longueur totale L	76 mm
Taille plaquette	4 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	9,05 mm
Hauteur de serrage L_2	7,49 mm
Ø queue D_s	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX6

674248 TX6

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 200 cNm

659957 200