

Garant
Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Plaquette: 8/S4mm

Données de commande

N° commande	268718 8/S4
GTIN	4045197923783
Classe d'article	21V

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 10
Code ISO porte-outils	A08X SCLDR/LS4
Hauteur de serrage L_2	7,49 mm
Plaquette adaptée	CDCT S4010.
Angle d'attaque κ	95 degré
Longueur de col L_1	24 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	9,05 mm
Déport L_3	4,7 mm
Taille plaquette	4 mm
Longueur totale L	76 mm
Ø queue D_s	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX6

674248 TX6

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 200 cNm

659957 200