

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Plaquette: 6/S4mm**


## Données de commande

N° commande	268718 6/S4
GTIN	4045197923776
Classe d'article	21V

## Description technique

Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Taille plaquette	4 mm
Hauteur de serrage $L_2$	5,54 mm
Code ISO porte-outils	A06X SCLDR/LS4
Jeu de vis pour plaquettes	269028 10
Déport $L_3$	3,73 mm
Plaquette adaptée	CDCT S4010.
Longueur totale L	65 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	6,92 mm
Longueur de col $L_1$	18 mm
Ø queue $D_s$	6 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX6

674248 TX6

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 200 cNm

659957 200