

Garant

**Pince universelle à forte démultiplication, chromée isolée suivant VDE,
Longueur totale: 180mm**



Données de commande

N° commande	701910 180
GTIN	4045197501448
Classe d'article	71B

Description

Exécution:

Capacité de coupe élevée pour un minimum d'efforts. Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 63 HRC), convenant également pour cordes à piano. Isolation suivant **DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201** pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V. Pince chromée, branches à gaine multicomposant, surface en **Haptoprene** ergonomique.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.

Description technique

Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	2 mm
Longueur totale	180 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	2,5 mm
Norme	DIN ISO 5746
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée	Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene
Matériau	Acier à outils spécial
Surface	chromée

Anti-déflasant	non
Type de produit	Pince multifonction