



Pince multiprise cannelée, chromée, Longueur totale: 125 mm



Données de commande

N° commande	705000 125
GTIN	4003773050490
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

La pression de serrage n'agit que sur la **charnière cannelée** à réglages multiples, donc aucun glissement ni usure de la vis. Dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Autoserrantes sur les tubes et écrous. Avec mâchoires de prise crantées, de type serre-tube, trempées par induction.

Pincés chromées, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé.

Capacité de serrage pour six-pans: 14 mm

Serrage pour tubes: 11/16 pouce

Description technique

Longueur totale	125 mm
Serrage pour tubes	11/16 pouce
Capacité de serrage pour six-pans	14 mm
Poignée	avec revêtement en plastique
Surface	chromée
Norme	DIN ISO 8976
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Anti-déflagrant	non
Autoserrage	oui
Dispositif de protection contre le coincement	oui
Type de produit	Clé à tube et pince multiprise

Accessoires

Jeu de 118 outils d'électricien sans coffre à outils	680405
Jeu de 118 outils d'électricien avec valise à outils en aluminium	680400