



Jeu de clinquants Acier inoxydable dans un support mural, Type: 0,01-0,25



Données de commande

N° commande	478445 0,01-0,25
GTIN	4045197924025
Classe d'article	42H

Description

Exécution:

Jeu de 15 pièces dans un support mural métallique. Clinquants dans des boîtes en plastique.

Contenu:

1 clinquant de chaque 478507: 0,01 à 0,1 (0,01 croiss.)
0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

Livraison:

Avec matériel de fixation et porte-jauges d'épaisseur 478510.

Description technique

Hauteur	110 mm
Longueur	330 mm
Profondeur	100 mm
Avec porte-jauges d'épaisseur	oui
Norme	Norme usine
Matériau	Acier inoxydable
Matière	Acier inoxydable, INOX
Avec matériel de fixation	oui
Type de produit	Clinquants en rouleaux

