

**Garant****Tourne-à-gauche, réglable renforcé, Type: 0****Données de commande**

N° commande	148200 0
GTIN	4045197923929
Classe d'article	11K

**Description****Exécution:**

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.

Pour sollicitations **importantes** et **utilisations précises**. Toutes les dimensions avec **corps de base en acier forgé de haute qualité** et mors fixe intégré. **Fiole ronde** pour un positionnement droit.

Norme: DIN 1814

capacité: 2 - 5 mm

Pour tarauds main DIN 352: M1 – M8

Pour Ø alésoirs main DIN 206: 2,5 - 6,5 mm

Longueur totale: 125 mm

**Description technique**

Pour tarauds main DIN 352	M1 – M8
<input type="checkbox"/> capacité	2 - 5 mm
Longueur totale	125 mm
Pour Ø alésoirs main DIN 206	2,5 - 6,5 mm
Norme	DIN 1814
Type de produit	Tourne-à-gauche

