

Garant**Tourne-à-gauche, réglable renforcé, Type: 4****Données de commande**

N° commande	148200 4
GTIN	4045197923974
Classe d'article	11K

Description**Exécution:**

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.

Pour sollicitations **importantes** et **utilisations précises**. Toutes les dimensions avec **corps de base en acier forgé de haute qualité** et mors fixe intégré. **Fiole ronde** pour un positionnement droit.

Norme: DIN 1814

□ capacité: 5,5 - 16 mm

Pour tarauds main DIN 352: M9 – M27

Pour Ø alésoirs main DIN 206: 7 - 20 mm

Longueur totale: 480 mm

Description technique

Pour Ø alésoirs main DIN 206	7 - 20 mm
Longueur totale	480 mm
Pour tarauds main DIN 352	M9 – M27
□ capacité	5,5 - 16 mm
Norme	DIN 1814
Type de produit	Tourne-à-gauche

