

Garant**Tourne-à-gauche, réglable renforcé, Type: 2****Données de commande**

N° commande	148200 2
GTIN	4045197923950
Classe d'article	11K

Description**Exécution:**

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.

Pour sollicitations **importantes** et **utilisations précises**. Toutes les dimensions avec **corps de base en acier forgé de haute qualité** et mors fixe intégré. **Fiole ronde** pour un positionnement droit.

Norme: DIN 1814

□ capacité: 3 - 9 mm

Pour tarauds main DIN 352: M4 – M12

Pour Ø alésoirs main DIN 206: 5 - 10 mm

Longueur totale: 265 mm

Description technique

□ capacité	3 - 9 mm
Longueur totale	265 mm
Pour tarauds main DIN 352	M4 – M12
Pour Ø alésoirs main DIN 206	5 - 10 mm
Norme	DIN 1814
Type de produit	Tourne-à-gauche

