

Garant**Tourne-à-gauche, réglable renforcé, Type: 5****Données de commande**

N° commande	148200 5
GTIN	4045197923981
Classe d'article	11K

Description**Exécution:**

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.

Pour sollicitations **importantes** et **utilisations précises**. Toutes les dimensions avec **corps de base en acier forgé de haute qualité** et mors fixe intégré. **Fiole ronde** pour un positionnement droit.

Norme: DIN 1814

capacité: 7 - 20 mm

Pour tarauds main DIN 352: M12 – M33

Pour Ø alésoirs main DIN 206: 9 - 26 mm

Longueur totale: 700 mm

Description technique

Pour Ø alésoirs main DIN 206	9 - 26 mm
<input type="checkbox"/> capacité	7 - 20 mm
Pour tarauds main DIN 352	M12 – M33
Longueur totale	700 mm
Norme	DIN 1814
Type de produit	Tourne-à-gauche

