

Garant**Tourne-à-gauche, réglable renforcé, Type: 3****Données de commande**

N° commande	148200 3
GTIN	4045197923967
Classe d'article	11K

Description**Exécution:**

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.

Pour sollicitations **importantes** et **utilisations précises**. Toutes les dimensions avec **corps de base en acier forgé de haute qualité** et mors fixe intégré. **Fiole ronde** pour un positionnement droit.

Norme: DIN 1814

□ capacité: 4,9 - 12 mm

Pour tarauds main DIN 352: M5 – M20

Pour Ø alésoirs main DIN 206: 6,5 - 15 mm

Longueur totale: 370 mm

Description technique

Pour Ø alésoirs main DIN 206	6,5 - 15 mm
□ capacité	4,9 - 12 mm
Pour tarauds main DIN 352	M5 – M20
Longueur totale	370 mm
Norme	DIN 1814
Type de produit	Tourne-à-gauche

