

**Garant****Tourne-à-gauche, réglable renforcé, Type: 7****Données de commande**

N° commande	148200 7
GTIN	4045197924209
Classe d'article	11K

**Description****Exécution:**

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.

Pour sollicitations **importantes** et **utilisations précises**. Toutes les dimensions avec **corps de base en acier forgé de haute qualité** et mors fixe intégré. **Fiole ronde** pour un positionnement droit.

**Description technique**

Pour Ø alésoirs main DIN 206	20 - 45 mm
Pour tarauds main DIN 352	M25 – M58
Longueur totale	1258 mm
□ capacité	14,5 - 36 mm
Norme	DIN 1814
Type de produit	Tourne-à-gauche