

Garant**Tourne-à-gauche, réglable renforcé, Type: 1.1/2****Données de commande**

N° commande	148200 1.1/2
GTIN	4045197923943
Classe d'article	11K

Description**Exécution:**

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.

Pour sollicitations **importantes** et **utilisations précises**. Toutes les dimensions avec **corps de base en acier forgé de haute qualité** et mors fixe intégré. **Fiole ronde** pour un positionnement droit.

Norme: DIN 1814

□ capacité: 2 - 8 mm

Pour tarauds main DIN 352: M1 – M12

Pour Ø alésoirs main DIN 206: 2,5 - 9,5 mm

Longueur totale: 175 mm

Description technique

Pour tarauds main DIN 352	M1 – M12
Pour Ø alésoirs main DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Longueur totale	175 mm
□ capacité	2 - 8 mm
Norme	DIN 1814
Type de produit	Tourne-à-gauche

